

Proiect Primer

Amorsă albă de interior pentru proiecte



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare

Grund pe bază de dispersie acrilică, foarte alb, destinat grunduirii suprafețelor interioare ce urmează a fi acoperite cu vopsele de dispersie sintetică (vopsele lavabile) și a vopselelor latex. Acest grund crește aderența suprafețelor netede și portante, de ex. plăci de gips-carton, beton, tencuielile minerale cu absorbție redusă din grupele de mortare PII-PIII. În special în cazul gips-cartonului, reduce semnificativ riscul de exfoliere a gleturilor pe bază de ipsos aplicate în strat subțire.

Amorsa alba dezvoltata pentru utilizare în sistem combinat cu vopseaua Proiect SuperMatt.

Proprietăți

- Ușor de aplicat, diluabil cu apă, cu miros redus
- Îmbunătățește aderență pe gleturile de ipsos aplicate în strat subțire
- Cu capacitate de difuzie
- Înaltă aderență la substrat
- Egalizează capacitatea de absorbție

Material de bază

Dispersie sintetică modificată, conform DIN 55945.

Ambalaj/Capacitate recipient

- 15 l.

Culoare

Alb.

Proiect Primer se poate nuanța manual cu coloranți Color Essenz sau cu max. 25 % CaparolColor sau AmphiColor®.

Depozitare

La rece, dar ferit de îngheț.

Date tehnice

- Densitate: cca 1,53 g/cm³

Compatibilitatea conform
fișei tehnice nr. 606
Definirea domeniilor de aplicare

interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2
+	+	+	-	-
(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat				



Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, fără substanțe de separare și uscate. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3. Pentru pregătirea stratului suport vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor”.
Pregătirea suprafeței	Indicații pentru gleturi Q2/Q3 / straturi subțiri de ipsos <0,5 mm: La utilizarea maselor de șpaclu/gleturilor pe bază de ipsos cu liant hidraulic, la nivel de calitate Q2/Q3, se recomandă un grund transparent pe bază de apă. Pentru aceasta ne referim la fișa Maier&Lackierer (Zugrav & aplicator de lacuri) nr. 2 -9/2020 „Probleme de aderență a finisajelor pe plăcile de gips(carton) gletuite” al Asociației federale de proiectare a vopselelor pentru protecția clădirilor și Comitetului federal pentru protecția vopselelor și a proprietății. Ca alternativă la gleturilor Q3 pe bază de ipsos s-a dovedit eficientă folosirea maselor de șpaclu/gleturile sub formă de pastă.
Instrucțiuni de aplicare	Se aplică nediluat. Se poate dilua cu max. 3% apă în vederea reglării consistenței materialului pentru aplicare.
Consum	Pe suprafețe netede, cca. 100 ml/m ² . Pe suprafețele rugoase consumul crește corespunzător. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Proiect Primer se poate aplica cu rola (cu o lungime a firului de 14-16 mm), pensula sau cu aparate de pulverizare. Aplicare Airless Unghi de pulverizare: 50° Duză: 0,017-0,019" Presiune la pulverizare: 150-180 bar Pistolul se echipează cu filtru grosier pentru vopsele (verde). La aplicarea prin pulverizare, vopseaua se amestecă bine și se strecoară.
Curățarea uneltelor	Unelte și echipamentele se spală cu apă, imediat după utilizare.
Indicații	Compatibilitate: Pentru a-și păstra proprietățile specifice, Proiect Primer se amestecă numai cu Grundier Konzentrat, CaparolColor și AmphiColor®.

Recomandări

Fraze de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CA Z DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun. Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață. Conține: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă, 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Sfaturi pentru alergici: telefon de urgență +40 21 318 36 06 (Luni-Vineri între orele 8:00-15:00) Institutul Național de Sănătate Publică.
Eliminare	Conținutul și ambalajele se predau pentru eliminare în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și internaționale. Deșeurile nu se vor elimina prin intermediul apelor menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	al acestui produs (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Acest produs conține max. 1 g/l COV.
Indicații suplimentare	Vezi fișa cu date de securitate a produsului.
Compoziție	Rășină poliadicrică, carbonat de calciu, silicați, dioxid de titan, apă, eter glicolic, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. R18 · Ediție: Iunie 2021

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro